



Snit



Middel

## Slidstærke arbejdshandsker med øget synlighed, designet til at beskytte arbejdere under dårlige lysforhold

- **Specialiseret beskyttelse:** ActivArmr® 97-013 industrihandsker har høj synlighed i håndfladen og på håndryggen med et retro-reflekterende logo for at sikre brugerens sikkerhed under mørke/svage lysforhold.
- **Optimeret komfort:** ActivArmr® 97-013 sikkerhedsarbejdshandsker med foring af glasfiber og polyester holder hænderne komfortable og svedfri hele dagen.
- **Avanceret ergonomi:** Disse håndbeskyttelseshandsker har en naturligt buet, afslappet pasform, der reducerer træthed i hænderne og øger fingerfærdigheden.
- **Forbedret modstandsdygtighed over for snit:** De er også designet med INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, som giver bedre beskyttelse mod snitsår.
- **Ekstra greb:** ActivArmr® 97-013 medium-duty handsker har fremragende greb i både våde og tørre arbejdsmiljøer.



### Brancher

- Minedrift
- Olie og gas


### Anvendelser

- Signalering/positionering
- Betjening af tungt maskineri
- Pålæsning og befragtning
- Hydraulisk reparation
- Forsendelse og læsning af produkt
- Vedligeholdelse af køretøj
- Generelt pumpearbejde
- Forberedelse på lokalitet - opsætning og demontering af værktøjsstreng
- Opsætning af indsugningstryk og injektorhoved til rør
- Håndtering af værktøj
- Ventil - ledningsvedligeholdelse og -reparation
- Håndtering af metal med takket kant
- Vedligeholdelse af udstyr Stilladser Håndtering og isolering af rør Blikkenslagerarbejde og sandblæsning
- Arbejde med tungt maskineri

### Vigtige funktioner

- **Ekstra synlig ryg og håndflade:** Beskytter hænderne i mørke omgivelser
- **13-gauge glasfiber og polyesterforing:** Svendsikker komfort hele dagen
- **Ergonomisk design:** Naturligt buet pasform, der mindsker træthed i hænderne

### Standarder for ydeevne og Overholdelse af lovgivning



### Teknologier



### Specifikationer

MÆRKE   MODEL	BESKRIVELSE	Måler	STØRRELSE	LÆNGDE	Overtrækfarve	PAKNING
ActivArmr® 97-013	<b>Efterbehandling:</b> Halvdryppet <b>Coating Material:</b> Vandbaseret polyurethan og nitril <b>Foringsmateriale:</b> Glasfiber, Polyester <b>Manchetstil:</b> Ribkant	13	7, 8, 9, 10, 11	230-270 mm/ 9,05-10,63 tommer	Orange	12 par/pose, 6 poser/karton

### Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på [www.ansell.com](http://www.ansell.com) eller ringe til os på

#### Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australien

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalin Teknokrat 6  
T: +603 8310 6888  
F: +603 8310 6699

#### Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.