

Slidstærke isolatorhandsker til renrum, der sikrer slidstærk kemisk resistens

Portstørrelse: 254mm/10"

Tykkelse: 0,6mm/24 mil

- **Specialiserede forsvar:** AlphaTec® CSM Isolator Glove 85-303 er meget modstandsdygtig over for en lang række koncentrerede syrer og baser.
- **Høj komfort:** Disse CSM-handsker er lavet af blødt, fleksibelt materiale, som gør dem nemme at bruge.
- **Forlænget levetid for handsken:** AlphaTec® CSM Isolator Glove 85-303 ældes ikke hurtigt, selv ved længere tids udsættelse for ilt, UV-stråler og ozon.
- **Reduceret risiko for kontaminering:** Da disse sikkerhedshandsker er hvide i farven, er forurening lettere at opdage.



VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **Slidstærk CSM-sammensætning:** Beskytter mod koncentrerede syrer/baser
- **Fleksibelt materiale:** For øget brugervenlighed og komfort
- **Holdbart design:** God modstandsdygtighed over for ilt, UV-stråler og ozon

TEKNISK DATABLAD

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktreference | 85-303 |
| Materiale | Klorsulfoneret polyeten_CSM |
| Farve | Hvid |
| Form | Kan benyttes på begge hænder |
| Udvendig handskeoverflade | Glat |
| Manchetstil | Rullet |
| Opbevaringsanvisninger | Opbevares tørt og mørkt i en omgivende temperatur på 5 C til 22 C Opbevares i oprindelig emballage, når det ikke er i brug |
| TILGÆNGELIGE STØRRELSER | 11, 9.5 |
| Driftstemperaturområde | Fra -20 °C til 120 °C |
| Holdbarhed | Tre (3) år fra fremstillingsdatoen. |
| Standarder | CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategori III |
| Kemiske vulkaniseringsacceleratorer | <ul style="list-style-type: none">Ingen |

FYSISKE EGENSKABER

| | Typiske værdier | Testmetode |
|---|-----------------|--------------|
| Længde (mm) | 813 mm / 32" | EN ISO 21420 |
| Åbningsstørrelse | 10" | |
| Mål enkeltlagstykkelse i håndflade (mm/mil) | 0.6 mm / 24 mil | EN 455-2 |
| Mål enkeltlagstykkelse af manchete (mm/mil) | 0.6 mm / 24 mil | EN 455-2 |

BESKYTTELSE MOD MEKANISKE RISICI, EN 388:2016+A1:2018

| Risiko | Ydeevne |
|-------------------|---------|
| Slidstyrke | Level 3 |
| Snitbestandighed | Level 1 |
| Rivstyrke | Level 0 |
| Punkteringsstyrke | Level 1 |

BESTILLINGSOPLYSNINGER

| | PORT SIZE | 10"/254mm | 10"/254mm |
|--------|-------------------|-----------|-----------|
| | STØRRELSE | 9.5 | 11 |
| 85-303 | GENBESTILLINGSNR. | 85303095 | 85303110 |

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
Tlf. i USA: +1 800 800 0444
Fax i USA: +1 800 800 0445
Tlf. i Canada: +1-800-363-8340

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Storbritannien

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

CE 0493



3101A



AMP



VIRUS

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.