

## Slidstærke isolatorhandsker til renrum, der sikrer slidstærk kemisk resistens

Portstørrelse: 305 mm/12"

Tykkelse: 0,6 mm/24 mil

- **Specialiserede forsvar:** AlphaTec® CSM Isolator Glove 85-305 sikrer stærk modstandsdygtighed over for en lang række koncentrerede syrer og baser.
- **Høj komfort:** Disse isolatorhandsker er lavet af blødt, fleksibelt materiale, der forbedrer komforten, fingerfærdigheden og anvendeligheden for brugerne.
- **Forlænget levetid for handsker:** AlphaTec® CSM Isolator Glove 85-305 ældes ikke hurtigt, selv ved langvarig eksponering for ilt, UV-stråler og ozon.
- **Reduceret risiko for kontaminering:** Disse isolatorhandsker er hvide i farven, hvilket gør potentielle tilfælde af kontaminering lettere at opdage.



### VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **Robust CSM-sammensætning:** Beskyttelse mod koncentrerede syrer og baser
- **Fleksibelt materiale:** Forbedret komfort og brugervenlighed
- **Holdbart design:** Modstandsdygtig over for ilt, UV-stråler og ozon

### TEKNISK DATABLAD

Produktreference	85-305
Materiale	Klorsulfoneret polyeten_CSM
Farve	Hvid
Form	Kan benyttes på begge hænder
Udvendig handskeoverflade	Glat
Manchetstil	Rullet
Opbevaringsanvisninger	Opbevares tørt og mørkt i en omgivende temperatur på 5 C til 22 C Opbevares i oprindelig emballage, når det ikke er i brug
TILGÆNGELIGE STØRRELSER	11, 9,5
Driftstemperaturområde	Fra -20 °C til 120 °C
Holdbarhed	Tre (3) år fra fremstillingsdatoen.
Standarder	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, Kategori III
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	<ul style="list-style-type: none"><li>Ingen</li></ul>

### FYSISKE EGENSKABER

	Typiske værdier	Testmetode
Længde (mm)	813 mm / 32"	EN ISO 21420
Åbningsstørrelse	12"	
Mål enkeltlagstykkelse i håndflade (mm/mil)	0.6 mm / 24 mil	EN 455-2
Mål enkeltlagstykkelse af manchet (mm/mil)	0.6 mm / 24 mil	EN 455-2

### BESKYTTELSE MOD MEKANISKE RISICI, EN 388:2016+A1:2018

Risiko	Ydeevne
Slidstyrke	Level 3
Snitbestandighed	Level 1
Rivstyrke	Level 0
Punkteringsstyrke	Level 1

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

	PORT SIZE	12"/305mm	12"/305mm
	STØRRELSE	9.5	11
85-305	GENBESTILLINGSNR.	85305095	85305110

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på [www.ansell.com](http://www.ansell.com) eller ringe til os på

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning

#### Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
Tlf. i USA: +1 800 800 0444  
Fax i USA: +1 800 800 0445  
Tlf. i Canada: +1-800-363-8340

#### Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australien

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Storbritannien

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

CE 0493



3101A



VIRUS



AMP

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.