

## UNDERVISER

Stærk, holdbar og fleksibel træningsdragt

Tidligere kendt under navnet: TRELLECHEM® Trelltrain

### Ikke-certificeret PVC-træningsdragt, der kombinerer styrke, holdbarhed og fleksibilitet.

- **Forbedret praktisk anvendelighed:** AlphaTec® TRAINER kemikaliebeskyttelsesdragter er designet til at efterligne pasformen og fornemmelsen af gastætte kemikaliebeskyttelsesdragter til frontlinjen og er ikke-certificerede produkter designet til realistisk træning, som sparer de operationelle dragter, indtil der virkelig er brug for dem.
- **Forstærket forsvar:** AlphaTec® TRAINER har samme design som de operationelle AlphaTec® gastætte dragter og består af stærkt og holdbart, men blødt stof og er belagt med PVC på begge sider.
- **Forbedret beskyttelse:** Derudover er denne beskyttelsesdragt forstærket med svejsede sømme samt slidstærk, vandtæt og PVC-belagt lynlås.



## Brancher

- Fødevareindustri
- Pharma
- Kemisk
- Brancher
- Retshåndhævende myndigheder
- Brand og redningsarbejde


## VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- **Ikke-certificeret produkt til realistisk træning:**  
Praktisk beskyttelsesdragt
- **Stærkt, blødt og holdbart stof belagt med PVC:**  
Komfort og sikkerhed
- **Svejsede sømme og PVC-belagt lynlås:** Slidstærk personlig beskyttelse


## Anvendelser

- Training purpose only

## Materiale diagram



## Sømdiagram



## Produktoplysninger

Produktoplysninger	
<b>TILGÆNGELIGE STØRRELSER</b>	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
<b>Farve</b>	Grøn
<b>Emballageoversigt</b>	Pakket individuelt
<b>Produktmateriale</b>	Stærkt og fleksibelt polyesterstof med PVC-belægning på begge sider.
<b>Produktreference</b>	UNDERVISER
<b>Standard oversigt</b>	Ikke-certificeret produkt. Kun til træningsformål

## Komponenter og tilbehør til dragter

Komponenter og tilbehør til dragter	
<b>Designfunktioner</b>	• Indkapslet designtype CV (med visir og hump, respirationsapparat båret inde i dragten) • Indkapslet designtype VP1 (større visir, med hump, respirationsapparat båret inde i dragten) • Ikke-indkapslet designtype T (med ansigtstætning og uden hump, respirationsapparat båret uden for dragten)
<b>Visir og ansigtstætning</b>	- Indkapslingsdragter udstyret med et stift 2 mm slagfast PVC-visir - Valgfrit 1 mm blødt PVC-visir - Visiret fås i to valgfrie størrelser; CV eller den større VP1 - Ikke-indkapslende dragter med en anatomisk designet ansigtstætning;
<b>Handsker og tilbehør</b>	AlphaTec® 08-354 Neopren (kloropren) gummihandsker i kombination med gummimanchetter. Der findes andre handskemuligheder. Handskerne er fastgjort med AlphaTec® Exhaust Bayonet handskeringsystem, som giver hurtig og enkel udskiftning af handsker.
<b>Fodtøj og fastgjorte støvler</b>	Indsyede strømper/støvler lavet af dragtens materiale. Alternative PVC-sikkerhedsstøvler. Støvlerne er fastgjort med en ergonomisk designet ringfastgørelse til nemt støvleskift.
<b>Lynlås</b>	Stærk og holdbar vandtæt PVC-belagt lynlås. Lynlåsen lukkes nedad og er beskyttet af en stænkafskærmning/flap.
<b>Ventilation</b>	- Et ventilationssystem er inkluderet som standard. Af hensyn til brugerens sikkerhed sørger den for et konstant overtryk niveau inde i dragten - AlphaTec®-reguleringsventilen har 3 ventilationshastigheder (2, 30 og 100 l/min) plus nul/off-position og fås også i en gennemløbsversion (kun indkapslingsdragter) til brug med ekstern luftforsyning - Indkapslingsdragter (type CV/VP1) har to AlphaTec®-udstødningsventiler bag på hæften - Ikke-indkapslingsdragter (type T) har en AlphaTec®-udstødningsventil på brystet.
<b>Faciliteter og tilbehør, der kan tilkøbes</b>	- AlphaTec® Exhaust Kombineret reguleringsventil og luftledningsgennemføring (kun indkapslingsdragter) - Tear-off linse (kun indkapslingsdragter) - Antidug linse (kun indkapslingsdragter) - AlphaTec® Exhaust Håndfrit visirlyssystem (kun indkapslingsdragter) - Manometerholder (kun indkapslingsdragter) - Indvendige lommer og løkker til radio, PPT osv. (kun indkapslingsdragter) - Indvendigt taljebælte og benforkorter til størrelsesjustering - D-ring til små måleinstrumenter og værktøj - Tilpasset mærkning, f.eks. cifre, bogstaver, logoer - AlphaTec® #58-800 Overhandske for forbedret skære- og punkteringsmodstand - AlphaTec® Opbevaringspose - Andet tilbehør fås på forespørgsel
<b>Følger med hver levering</b>	- 1 par komfort inderhandsker - 2 stk ekstra låsestifter til Bayonet handskeringsystemet - 1 stk Molycote smørelse til O-ringene i Bayonet handskeringsystemet - 1 stk fedtpind til smørelse af lynlåsen - 1 par komfort silikone overstrømper (kun til dragter med indsyede sokker) - 1 stk bøjle

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på [www.ansell.com](http://www.ansell.com) eller ringe til os på

**Europa, Mellemøsten og Afrika**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Nordamerika**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australien**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Asien- og Stillehavsområdet**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Latinamerika og Caribien**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

