

## Clearview autoklaverbare beskyttelsesbriller med ridsefri, optisk korrekt linse

- **Øget komfort:** BioClean™ Clearview Autoclavable Goggles BCAG er designet med et fnugfrit latexfrit hovedbånd og et blødt termoplastisk gummistel, der er ideelt til brug over briller.
- **Reduceret risiko for kontaminering:** BioClean™ Clearview-brillerne har øvre ventilationsåbninger med et indirekte nedre ventilationssystem for at minimere risikoen for kontaminering, når man går ind i kontrollerede miljøer.
- **Forbedrede funktioner:** Disse autoklaverbare beskyttelsesbriller har en hærdet, optisk korrekt linse af polykarbonat med anti-ridse- og anti-dug-egenskaber i op til 25 cyklusser uden forringelse, hvilket sikrer et klart syn for brugerne.
- **Forbedret holdbarhed:** De er også testet til at modstå 40 autoklave-cyklusser af 30 minutters varighed ved 121°C/250°F.



### Key Features and Benefits

- **Ramme af termoplastisk gummi:** For bedre pasform og komfort
- **Indirekte ventilationssystem:** Reduceret risiko for kontaminering
- **Robust linse af polykarbonat:** Forhindrer ridser, sikrer et klart syn

### Brancher

- Kontrolleret / Kritisk miljø - Ofte stillede spørgsmål
- Laboratorie/Forskning
- Produktion/fremstilling

### Anbefales til

- Medicoteknisk produktion
- Bioteknologier, blandinger
- Håndtering af aktivt udstyr og instrumenter til materialevedligeholdelse
- Organisk syntese og materialesyntese
- Forberedelse af farmaceutiske produkter
- Rengøring og klargøring af renrum
- Produktion af nutraceutika
- Produktion af halvledere
- Montering af hårde hvidevarer



# BioClean™ Clearview briller til autoklave BCAG

## TECHNICAL DATA SHEET

### PRODUCT INFORMATION

Materiale	Termoplastisk gummi, Polycarbonat, Polypropylen, Silikone
Farve	Hvid
Revisionsstandarder	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Standarder	CE Number, EN 166:2001, Kategori II, UKCA
Emballageoversigt	Brille (BCAG): Et stykke pr. forseget PE-pose ; 12 poser pr. indvendig kasse; fem kasser pr. karton (60 stk.) Linse til udskiftning (BCAG-SL): Et stykke pr. forseget PE-pose; 10 poser pr. indvendig æske; 10 æsker pr. karton (100 stk.) Udskiftningsstrop (BCAG-SS)*: 25 stk. pr. forseget PE-pose; to poser pr. inderkasse; 10 æsker pr. karton (500 stk.)  *Kun rem, uden justeringskrog og remklips.
Sterilisationsmetode	Supplied non-sterile. To be autoclaved at 121°C/250°F for 30 minutes
Renrumsklasse	Klasse 10/ISO 4 og EU GMP Klasse A
Holdbarhed	Fem (5) år fra fremstillingsdatoen.
Standardnummer ramme	EN166 - den europæiske standard for øjenværn
Optisk klasse	1
Opbevaringsanvisninger	Holdes væk fra direkte sollys, opbevares tørt og i originalemballagen. Må ikke udsættes for ozonkilder. Hvis produkterne opbevares korrekt, som angivet, vil de ikke miste deres ydeevne eller ændre egenskaber væsentligt. Hvis produkterne skulle blive påvirket af ældning eller opbevaring, er udløbsdatoen angivet på emballeringsmaterialet.
Vægt	103 g

### PHYSICAL PROPERTIES

Generelle mål	Linsetykkelse ( $\pm 0,3$ mm): 3,1 mm Brobredde ( $\pm 0,5$ mm): 70 mm Brohøjde ( $\pm 0,5$ mm): 26 mm Samlet bredde (hængsel til hængsel) ( $\pm 3$ mm): 190 mm Samlet højde ( $\pm 3$ mm): 85 mm
---------------	--

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

	STØRRELSE	Briller, der kan placeres i autoklave	Replacement Lens	Replacement Strap
BCAG	GENBESTILLINGSNR.	BCAG	BCAG-SL	BCAG-SS



# BioClean™ Clearview briller til autoklave BCAG

## EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Manufacturers Identification Mark	Ansell	Ansell
Brand	BioClean™	BioClean™
Standard Number	EN166 - den europæiske standard for øjenværn	Europæisk standard for personlig øjenbeskyttelse
Field of Use	BT	Medium energipåvirkning ved ekstreme temperaturer
Conformity Mark	CE	Overensstemmelse med europæiske standarder
Field of Use	UKCA	Overensstemmelse med britisk standard

## EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Manufacturers Identification Mark	BioClean™	BioClean™
Optical Class	1	Høj optisk kvalitet
Mechanical Strength	BT	Medium energipåvirkning ved ekstreme temperaturer
Field of Use	Nej	Modstandsdygtighed over for dug
Field of Use	O	Original Ocular
Original Or Replacement Ocular	▽	Udskiftning af okular

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på [www.ansell.com](http://www.ansell.com) eller ringe til os på

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning

### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1-800-363-8340

### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890



Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende,

