

## Autoklaverbare silikonebriller med klar udsigt og egenskaber mod ridser og dug.

- **Høj komfort:** Disse BioClean™ clearview-briller har et fnugfrit, latexfrit hovedbånd med en superblød letvægtsramme af silikonegummi, der muliggør langvarig brug og brugerkomfort.
- **Avanceret forsvar:** BioClean™ Clearview Autoclavable Goggles BCAH har et indirekte ventilationssystem, der hjælper med at reducere risikoen for, at kontaminering kommer ind i det kontrollerede miljø.
- **Maksimeret udsyn:** Disse BioClean™ clearview-briller giver brugerne en optisk korrekt, hærdet polykarbonatlinse mod ridser og dug, hvilket gør dem ideelle til brug over briller.
- **Forbedret holdbarhed:** Disse autoklaverbare renrumsbriller kan tåle op til 1 gammabestrålingscyklusser og er testet til at modstå 40 autoklavecyklusser af 30 minutters varighed ved 121°C/250°F. Antidug-egenskaberne bevares i op til 25 cyklusser uden tegn på nedbrydning (under laboratorieforhold).



### Key Features and Benefits

- **Letvægtsmateriale:** Muliggør langvarig brug og brugerkomfort
- **Indirekte ventilationssystem:** Reducerer risikoen for kontaminering
- **Anti-ridse- og anti-dug-egenskaber:** For uhindret udsyn

### Brancher

- Kontrolleret / Kritisk miljø - Ofte stillede spørgsmål
- Laboratorie/Forskning
- Produktion/fremstilling

[WWW.ANSELL.COM](http://WWW.ANSELL.COM)

### Anbefales til

- Medicoteknisk produktion
- Bioteknologier, blandinger
- Håndtering af aktivt udstyr og instrumenter til materialevedligeholdelse
- Organisk syntese og materialesyntese
- Forberedelse af farmaceutiske



# BioClean™ Clearview briller til autoklave BCAH

## TECHNICAL DATA SHEET

### PRODUCT INFORMATION

Materiale	Polycarbonat, Silikonegummi, Polypropylen
Farve	Hvid
Revisionsstandarder	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Standarder	CE Number, EN 166:2001, UKCA
Emballageoversigt	Goggle (BCAH): Et stk. pr. forseget PE-pose (skal fjernes før brug af autoklave); 12 poser pr. indvendig kasse; fem kasser pr. karton (60 stk.)
	Udskiftningslinse (BCAH-SL): Et stk. pr. forseget PE-pose; 10 poser pr. indvendig æske; 10 æsker pr. karton (100 stk.)
	Udskiftningsrem (BCAH-SS): 25 stk. pr. forseget PE-pose; to poser pr. indvendig æske; 10 æsker pr. karton (500 stk.)
Sterilisationsmetode	Supplied non-sterile. To be autoclaved at 121°C/250°F for 30 minutes.
Renrumsklasse	Klasse 10/ISO 4 og EU GMP Klasse A
Holdbarhed	Fem (5) år fra fremstillingsdatoen.
Standardnummer ramme	EN166 - den europæiske standard for øjenværn
Optisk klasse	1
Opbevaringsanvisninger	Opbevares på et tørt, køligt sted 40 C væk fra direkte sollys og fluorescerende lys
Vægt	106 g

### PHYSICAL PROPERTIES

Generelle mål	Samlet vægt ( $\pm 2$ g) 106 g Linsetykkelse ( $\pm 0,3$ mm) 1 mm Brobredde ( $\pm 0,5$ mm) 50 mm Brohøjde ( $\pm 0,5$ mm) 20 mm Samlet bredde (hængsel til hængsel) ( $\pm 3$ mm) 180 mm Samlet højde ( $\pm 3$ mm) 92 mm
---------------	--

### BESTILLINGSOPLYSNINGER

	STØRRELSE	Briller, der kan placeres i autoklave	Replacement Lens	Replacement Strap
BCAH	GENBESTILLINGSNR.	BCAH	BCAH-SL	BCAH-SS



# BioClean™ Clearview briller til autoklave BCAH

## EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Manufacturers Identification Mark	Ansell	Ansell
Brand	BioClean™	BioClean™
Standard Number	EN166 - den europæiske standard for øjenværn	Europæisk standard for personlig øjenbeskyttelse
Field of Use	3	Væsker (dråber eller stænk)
Field of Use	BT	Medium energipåvirkning ved ekstreme temperaturer
Conformity Mark	CE	Overensstemmelse med europæiske standarder
Field of Use	UKCA	Overensstemmelse med britisk standard

## EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Manufacturers Identification Mark	BioClean	BioClean™
Optical Class	1	Høj optisk kvalitet
Mechanical Strength	BT	Medium energipåvirkning ved ekstreme temperaturer
Field of Use	Nej	Modstandsdygtighed over for dug
Field of Use	O	Original okular
Original Or Replacement Ocular	▽	Udskiftning af okular

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på [www.ansell.com](http://www.ansell.com) eller ringe til os på

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning

### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1-800-363-8340

### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890



Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patentet i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.



