

Tidligere kendt under navnet: Puretough™P3000TROIQUE



Snit



Varme



Middel

Slidstærke sikkerhedshandsker til mellemtunge opgaver, der giver brugeren varme- og skærefasthed

- **Forbedret holdbarhed:** HyFlex® 11-427 handsker til mellemtunge opgaver har en robust polyuretan/nitril-belægning, der giver brugerne ANSI- og EN-niveau 4-slidstyrke.
- **Øget miljøvenlighed:** Deres PU/nitril-belægning er fremstillet ved hjælp af en mere miljøbevidst vandbaseret proces.
- **Reduceret risiko for overfladefejl:** Det silikonefrie design eliminerer risikoen for overførsel af forurenende stoffer til metal ved maling.
- **Minimeret sundhedsrisiko:** Disse HyFlex®-handskers DMF-fri formulering forhindrer potentielle sundhedsrisici
- **Forbedret forsvar:** De meget synlige, højtydende fibre sikrer kontaktvarmebestandighed op til 100 °C/212 °F.
- **Nem identifikation:** En farvekodet orange HyFlex®-indikatoroknap viser ydeevnen og angiver ANSI A2/EN ISO B-snitmodstand.



Brancher

- Bilindustrien
- Kemisk

Anvendelser

- Håndtering af metalplader og -paneler
- Håndtering af dele med skarpe, rå kanter
- Påføring af tætningsmidler, opfriskning
- Support og vedligeholdelse af produktionslinje
- På- og aflæsning af lastbiler og køretøjer
- Håndtering af indgående varer
- Håndtering af udgående varer: dåser, beholdere, løs vægt og kartoner
- Pålæsning af lastbiler og andre køretøjer
- Produktforsendelse, -transport og -levering
- Vedligeholdelse
- Låsesmed

Tidligere kendt under navnet: Puretough™P3000TROIQUE

Vigtige funktioner

- **Vandbaseret polyuretanbelægning:** Holdbar, men mere miljøbevidst
- **DMF- og silikonefri:** Færre sundhedsrisici, velegnet til sprøjtemaling
- **Synlige, højtydende fibre:** Varme* og skærefasthed
*Kontaktvarmebestandighed op til 100°C/212°F

Kemiske vulkaniseringsacceleratorer

- Naturgummiproteiner (i elastisk ribkant)
- Zinkdiethyldithiocarbamat

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

Standarder for ydeevne og Overholdelse af lovgivning



Specifikationer

MÆRKE MODEL	BESKRIVELSE	Måler	STØRRELSE	LÆNGDE	Overtrækfarve	PAKNING
HyFlex® 11-427	Efterbehandling: 3/4 coated Coating Material: Vandbaseret polyurethan og nitril Foringsmateriale: Polyamid, Glasfiber Manchetstil: Ribkant	13	7, 8, 9, 10	235-260 mm; 9,25-10,23 tommer	Grå	12 par/pose, 12 poser/karton

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellempøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalin Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.