



Snit



Middel

Mekaniske beskytteshandsker, der giver overlegen skærefasthed og optimal komfort

- **Skærpet forsvar:** HyFlex® 11-645 beskytteshandsker udnytter INTERCEPT™ Cut Resistance Technology til at levere 2x større snitmodstand*.
- **Høj komfort:** Disse snitsikre handsker har en overlegen pasform og følelse, samtidig med at de giver en kraftigere EN ISO CUT D & ANSI/ISEA 105-2024 CUT A4-beskyttelse.
- **Forbedret holdbarhed:** Takket være den hudvenlige PU-belægning** har disse håndbeskytteshandsker en fremragende holdbarhed til tørre og let olierede opgaver.
- **Ekstra funktion:** HyFlex®-handskerne gør det desuden muligt at bruge flere touchscreen-enheder uden at skulle tage handskerne af.
- **Reduceret risiko for kontaminering:** Da disse industrihandsker er silikonefri, forhindrer de overførsel af forurening til metal før maling.
- **Garanteret hudvenlighed:** HyFlex® 11-645 polyuretanhandsker har også Dermatest®- og Oekotex-certificering



**I modsætning til lignende handsker lavet af standard HPPE-garn*

***Lavt DMF-indhold <100 ppm sammenlignet med industristandard <1000 ppm*

Brancher

- Bilindustrien
- Maskineri og udstyr
- Metalproduktion

Anvendelser

- Montage af skarpe dele
- Håndtering af metalplader og -paneler
- Vedligeholdelse
- Inspektion (plukning, kontrol og mærkning)

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-645

Pålidelig komfort med 2x mere skærefasthed*.

Vigtige funktioner

- **INTERCEPT™ skærebæsthedsteknologi:** Dobbelt så stor skærefasthed*
- **Forbedret komfort:** Overlegen pasform og følelse med pålidelig skærefasthed
- **PU-belægning**:** Høj holdbarhed til tørre og let olierede anvendelser

*I modsætning til lignende handsker lavet af standard HPPE-garn
**Lavt DMF-indhold <100 ppm sammenlignet med industristandard <1000 ppm

Standarder for ydeevne og Overholdelse af lovgivning

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X43D



Teknologier



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology



Touchscreen Compatible

Specifikationer

MÆRKE MODEL	BESKRIVELSE	Måler	STØRRELSE	LÆNGDE	Overtrækfarve	PAKNING
HyFlex® 11-645	Efterbehandling: Halvdypet Coating Material: Low DMF polyurethane Foringsmateriale: Ansell INTERCEPT™ Technology Manchetstil: Ribkant	13	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	207-277 MM; 8,14-10,90 TOMMER	Sort	12 par/pose, 12 poser/karton

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

Ansell