

Nitril-engangshandsker, der giver et sikkert greb og holdbar beskyttelse

- **Forbedret greb:** Med vores Mega Texture-overflade for ensartet greb i vådt og tørt føre.
- **Rivfasthed:** Robust håndfladetykkelse på 0,13 mm/5,1 mil, der modstår rivning under brug.
- **Høj synlighed:** Orange farve for at øge synligheden under arbejdet
- **Holdbar:** Stærk formulering giver holdbar, men behagelig håndbeskyttelse
- **Fødevaregodkendt:** Ideel til en lang række anvendelser inden for fødevarehåndtering



Brancher

- Bilindustrien
- Bilindustriens eftermarked
- Fødevareindustri
- Maskineri og udstyr
- Vedligeholdelse
- Produktion
- Genbrug og bortskaffelse
- Transportation

Anbefales til

- Generelle formål på bilindustriens eftermarked
- Fødevarebehandling og -håndtering
- Skift af olie, væsker og filter
- Motortransmission og -reparation
- Mekaniske job
- Vedligeholdelse
- Dækrotation og -skift
- Vedligeholdelse af køretøj
- Montering af dele

TEKNISK DATABLAD

| Produktoplysninger | |
|-------------------------------------|--|
| Udvendig handskeoverflade | Fuld struktur |
| Revisionsstandarder | ISO 13485, ISO 9001 |
| Emballageoversigt | 100 handsker i hver dispenser 10 dispensere i hver æske 1000 handsker i hver kasse |
| Opbevaringsanvisninger | Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse |
| Produktsegmentering | Robust |
| Antistatisk | Ja |
| Kemiske vulkaniseringsacceleratorer | <ul style="list-style-type: none">Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) <p><i>Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.</i></p> |

FYSISKE EGENSKABER

| | Typiske værdier | | Testmetode |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| Længde (mm) | 240/9.45 | | ASTM D6319, ASTM D3767 |
| Uden huller (inspektionsniveau I) | 1,5 AQL | | ASTM D5151, EN 455-1, EN 374-2 |
| Håndfladetykkelse (mm/mil) | 0.13/5.1 | | ASTM D6319, ASTM D3767 |
| Fingertykkelse (mm/mil) | 0.16/6.3 | | ASTM D6319, ASTM D3767 |
| | FØR ÆLDNING | EFTER ÆLDNING | |
| Maksimal trækstyrke (MPa) | ≥ 14 | ≥ 14 | ASTM D412 & D573 |
| Trækning ved brud (%) | ≥ 500 | ≥ 400 | ASTM D412 & D573 |
| Brudkraft (N) | ≥ 6 | ≥ 6 | EN 455-2 |

BESTILLINGSOPLYSNINGER

| Størrelse | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|-----------------|
| Produktkode | 93256070 | 93256080 | 93256090 | 93256100 | 93256110 |

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

