

VIKING

WRS-DWRS-D

Kombineret dragt til redningsaktioner på vand og dykning fremstillet af let men alligevel stærkt materiale

Dykkerdragt med dobbelt formål, der kan bruges til operationer på land eller dykning..



Brancher

- Redningsarbejde på land
- Retshåndhævende myndigheder
- Forsvaret
- Brand og redningsarbejde


Anvendelser

- Anvendelser til oversvømmelse
- Redningsoperationer på vandet
- Hurtig søredning

VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- Let, holdbart materiale
- Den enestående "Vulca-Seam-teknologi" sikrer vandtætte sømme
- Slid- og punkturbestandig
- Glat udvendig overflade gør det nemt at rengøre dragten
- Tages på forfra, ikke-justerbar torso, nem anvendelse

Sømdiagram



Performance Standards



Produktoplysninger

Produktoplysninger	
Farve	Sorte ben med gul top
Produktmateriale	Nylon udvendigt/butyl i midterlag/nylon indvendigt.
Produktreference	WRS-DWRS-D
Forstærkninger	Materialet VIKING™ WRS-D er naturligt bestandigt over for slid og punkturer. Naturlige forstærkninger er som standard påsat knæ og albuer. Valgmuligheder: Polstrede knæ og albuer til hurtige farvandsoperationer; forstærket panel på bagdelen.
Sømtype	Syet og tapet
TILGÆNGELIGE STØRRELSER	S, M, L, XL, 2XL
Standard oversigt	EN 14225-2:2017

Komponenter og tilbehør til dragter

Komponenter og tilbehør til dragter	
Designfunktioner	Tages på forfra med ikke-justerbar torso. Reflektorer med høj synlighed er som standard monteret på lynlåsflap, håndled, overarme og bag på benene.
Halstætning	Som standard udstyret med en Surveyor halstætning af latex. Valgmulighed: VIKING™ Quick Neck-system til hurtig udskiftning af brudte tætninger. Til personer med latexallergi findes en silikonetætning.
Manchetter	Er som standard udstyret med koniske manchetter af latex. Valgmuligheder: Gummiringsystem til hurtig udskiftning af manchettætninger og påtagning af latexhandsker. Til personer med latexallergi er det muligt at få håndledstætninger af silikone til brug sammen med gummiringsystemet.
Fodtøj og fastgjorte støvler	Gummibeklædte 5 mm neoprenstøvler. Støvlerne har skridfast ydersål og sikring af hælfinne. Der findes andre valgmuligheder.
Lynlås	Mellemkraftig (medium duty) ikke-magnetisk; 85 eller 90 cm lang; placeret diagonalt hen over overkroppen. Lynlåsen er dækket af en flap.
Følger med hver levering	Seler, bæretaske, brugermanual, reparationssæt og materialer til pleje af lynlås.

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australien
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asien- og Stillehavsområdet
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinamerika og Caribien
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

