

Sebelumnya dikenal sebagai: E008



Listrik



Pekerjaan Sedag

Sarung tangan pelindung dari listrik tegangan tinggi yang kokoh dan menawarkan perlindungan tangan yang fleksibel dan nyaman

- **Daya tahan dan fleksibilitas yang lebih tinggi:** ActivArmr® Electrical Insulating Gloves Class 2 - RIG216Y dibuat dari lateks karet alam, melalui proses pencelupan yang ramah lingkungan, memastikan perlindungan yang tahan lama dan fleksibel
- **Ergonomi canggih:** Jari-jari sarung tangan insulasi listrik yang tidak melebar dan bentuk tangan saat santai ini juga memastikan berkurangnya kelelahan tangan
- **Kenyamanan yang ditingkatkan:** Berkat desain manset yang melebar, sarung tangan pelindung listrik ini memastikan ruang yang cukup untuk pakaian dan tetap berventilasi
- **Pertahanan khusus:** Sarung tangan ini juga dapat menahan tegangan sentuh $AC \geq 17000$ V ($DC \geq 25500$)
- **Lebih praktis:** Agar lebih mudah dipakai dan dikeringkan, sarung tangan ini memiliki lapisan yang halus dan dikeraskan
- **Perlindungan bersertifikat:** Sarung tangan memiliki sertifikasi EN Kategori R*, perlindungan busur api/arc flash Kelas 2** dan tahan terhadap suhu yang sangat rendah***, sementara juga memenuhi standar CSA, NFPA, dan OSHA yang relevan

*untuk lulus properti A + Z + H (seperti yang dipersyaratkan oleh standar EN)

**sesuai dengan EN 61482-1-2

*** Kategori C



Industri

- Otomotif
- Electrical
- Konstruksi
- Pertambangan
- Permesinan dan Peralatan

Aplikasi

- Penggunaan dengan risiko tegangan sentuh
- Kontraktor Listrik
- Produksi dan perbaikan mesin hibrida
- Perbaikan dan Operasi Pemeliharaan di semua lingkungan industri (MRO)
- Perbaikan dan Pemeliharaan Angkutan Massal
- Pemeliharaan, perbaikan, & transmisi daya
- Perbaikan telekomunikasi dekat kabel listrik

Sebelumnya dikenal sebagai: E008

Fitur Utama

- **Formulasi lateks karet alam:** Pada dasarnya tahan lama dan fleksibel
- **Desain ergonomis:** Ketangkasan dan kenyamanan yang lebih baik, mengurangi kelelahan tangan
- **Manset melebar yang besar:** Menambah sirkulasi udara dan ruang untuk pakaian

Standar Performa & Kepatuhan Peraturan



Spesifikasi

MERREK GAYA	DESKRIPSI	Jarak Celah	UKURAN	PANJANG	WAKTU PELAPISAN	KEMASAN
Marigold RIG CL2	Bahan Pelapis: Lateks Karet Alam Gaya Manset: Straight Cuff with rolled beaded edge		8, 9, 10, 11, 12	360mm-410mm	Kuning	• 1 pasang/kantong, 20 pasang/karton

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi kami di www.ansell.com, atau hubungi kami di

Wilayah Eropa, Timur Tengah & Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Wilayah Amerika Utara

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Wilayah Asia Pasifik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Wilayah Amerika Latin & Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksiko
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® dan ™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Ansell Limited atau salah satu afiliasinya. Dipatenkan di AS dan dalam Proses Paten di AS dan di Luar AS:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Semua Hak Dilindungi.

Dokumen ini atau pernyataan lain yang dibuat di dalam dokumen ini oleh atau atas nama Ansell tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan kelayakan untuk diperdagangkan atau bahwa produk Ansell mana pun cocok untuk tujuan tertentu. Ansell tidak bertanggung jawab atas kesesuaian atau ketepatan pilihan pengguna akhir atas sarung tangan untuk penggunaan tertentu.