

長時間の着用に優れたフィット感と感触のラテックス製検査用手袋

- **確実なグリップ力**：MICROFLEX® 63-854 使い捨てラテックス手袋は、ウェットまたはドライのどちらの環境でも確実なグリップ力を発揮するように、完全なテクスチャー加工が施されています。
- **触覚感度**：優れた触覚感度は、実験器具のような繊細でデリケートなアイテムの正確な取り扱いを保証します。
- **快適で伸縮性のあるフィット感**：伸縮性に優れているため、手袋が動きやすく快適です。
- **優れた品質**：引張強度、伸縮性、その他平均的なラテックス手袋の品質基準を上回っています。



*注意：この製品には天然ゴムラテックスが含まれており、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。

業界

- 食品加工
- ライフサイエンス
- 医療

推奨用途

- 機器、メンテナンス、修理
- 食品に触れるすべての食品加工、用途
- サンプルの追跡および処理
- 長時間作業における快適性を重視

技術データシート

	製品情報
手袋外面	全面粗面加工
監査基準	ISO 13485
製品の認証	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
包装の概要	
保管に関する指示	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
生産国	マレーシア
静電気防止	テストされていません
シリコンフリー	はい

物理的特性

	標準値	試験方法	
全長 (mm/インチ)	245 / 9.6	ASTM D3767,EN 420	
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 1.5	ASTM D5151,EN 455-1	
掌部の厚さ (mm/mils)	0.13 / 5.1	ASTM D3767,EN 420	
指部の厚さ (mm/mils)	0.16 / 6.3	ASTM D3767,EN 420	
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	22	20	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	≥ 700	≥ 600	ASTM D412
切断時引張力 (N)	9	6	EN 455-2

ご注文に関する情報

サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
アンセル製品コード	63854060	63854070	63854080	63854090	63854100

性能基準 & 規制遵守



詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV
電話 : +32 (0) 2 528 74 00
FAX : +32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
電話 : +603 8310 6688
FAX : +603 8310 6699

北米

Ansell Healthcare Products LLC
電話 : +1 800 800 0444
FAX : +1 800 800 0445

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
電話 : +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア

Ansell Limited
電話 : +61 1800 337 041
FAX : +61 1800 803 578

ロシア

Ansell PYC
電話 : +7 495 258 13 16

アンセル、[®] および [™] は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許 : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

