

Denominado anteriormente: Powerflex®80-658



Corte



Calor



Trabajo muy exigente

## Guantes de protección de alto rendimiento, que combinan resistencia al corte y al calor con un excelente agarre.

- **Defensas avanzadas:** El forro de acero, fibra de vidrio y aramida de los guantes de seguridad ActivArmr® 80-658 ofrece resistencia al corte EN ISO E, así como resistencia al contacto con el calor EN 407 nivel 2, para una protección superior de las manos al manipular componentes afilados y calientes.
- **Protección especializada:** Con su recubrimiento de látex y su acabado arrugado en relieve, estos robustos guantes para trabajos pesados reducen el deslizamiento y la tensión muscular, protegiendo las manos mientras que garantizan un fuerte agarre.
- **Características mejoradas:** Para una mayor protección de antebrazos y muñecas, los guantes industriales ActivArmr® 80-658 incorporan un puño extra largo, con tres cuartos de inmersión y repelente de líquidos, que protege la piel de soluciones líquidas potencialmente peligrosas.
- **Mayor comodidad:** El color de estos guantes oculta la suciedad, son lavables y están disponibles en varias tallas.



### Industrias

- Construcción
- Fabricación de vidrio
- Fabricación de Metal
- Reciclaje y eliminación de residuos

### Aplicaciones

- Manipulación en aplicaciones exigentes: donde también es importante la sensibilidad
- Manipulación de metal dentado
- Manipulación de planchas de vidrio, piezas de bordes afilados
- Manipulación de planchas metálicas, corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas

Denominado anteriormente: Powerflex®80-658

### Prestaciones claves

- **Construcción de tres capas:** Mayor resistencia a cortes, astillas y quemaduras
- **Recubrimiento de látex con acabado arrugado:** Agarre firme en seco y en mojado
- **Puño extra largo:** Para guantes de trabajo que protegen antebrazos y muñecas

### Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH



### Especificaciones

MARCA   REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
ActivArm® 80-658	<b>Acabado:</b> Recubierto <b>Material del Recubrimiento:</b> Látex de caucho natural <b>Material del Forro:</b> Acero inoxidable, Nylon, Fibra de vidrio, Algodón, Aramida <b>Tipo de Puño:</b> Extra largo	7	6, 7, 8, 9, 10	250-300 mm/ 9.84-11.81 pulgadas	Azul	12 pares/bolsa, 6 bolsas/caja

### Para más información, visítenos en [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), o llame al número

#### Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australia

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76090  
Queretaro, Qro. México  
T: +52 442 296 2050

#### Canadá

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite.  
[www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.