

Guantes aislantes eléctricos Clase 00 - RIG0011R

Guantes aislantes de caucho natural de diseño ergonómico para una mayor seguridad y gran confort durante toda la jornada

Denominado anteriormente: E191



Eléctrico



Trabajo ligero

Guantes de seguridad eléctrica de diseño ergonómico, que combinan durabilidad y protección versátil*.

- **Mayor durabilidad y flexibilidad:** Los guantes aislantes eléctricos ActivArmr® Clase 00 - RIG0011R están fabricados con látex de caucho natural, para conseguir unos guantes de seguridad eléctrica más duraderos y flexibles.
- **Ergonomía avanzada:** El diseño ergonómico de estos guantes aislantes permite realizar movimientos repetitivos con una fatiga limitada de las manos.
- **Transpirabilidad mejorada:** Gracias a su generoso puño acampanado, estos guantes eléctricos de baja tensión* ofrecen una comodidad y una ventilación excelentes.
- **Defensas especializadas:** Resistentes al ácido, al ozono y a temperaturas muy bajas**, también cuentan con la certificación de arco eléctrico (APC 1 en combinación con guantes de cuero 96-002***)
- **Mayor practicidad:** El acabado endurecido de estos guantes de protección eléctrica facilita su colocación.
- **Protección certificada:** También cumplen las normas CSA, NFPA y OSHA pertinentes.
*Voltaje AC máximo 500 V (DC máximo 750)
**Categoría A, Z y C respectivamente
***ATPV : 8,9 cal/cm² EBT : 29 con guantes de cuero 96-002



Industrias

- Automotriz
- Eléctrico
- Construcción
- Minería
- Maquinaria y Equipo

Aplicaciones

- Aplicaciones con riesgo de tensión de contacto
- Contratistas eléctricos
- Fabricación y reparación de motores híbridos
- Mantenimiento, reparaciones y operaciones (MRO) en todos los sectores de la industria
- Reparación y mantenimiento en transporte público
- Mantenimiento, reparación y transmisión eléctrica
- Reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos

Guantes aislantes eléctricos Clase 00 - RIG0011R

Guantes aislantes de caucho natural de diseño ergonómico para una mayor seguridad y gran confort durante toda la jornada

Denominado anteriormente: E191

Prestaciones claves

- **Formulación de látex de caucho natural:** para una protección duradera y flexible
- **Diseño ergonómico:** Para guantes de seguridad que provoquen una fatiga mínima de las manos
- **Puño acampanado generoso:** espacio añadido para la ropa y la ventilación
*Certificación de arco eléctrico según las normas IEC 614821-2:2014 y ASTM F2675:2021.

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH



Especificaciones

| MARCA REF. | DESCRIPCIÓN | GALGA | TALLA | LONGITUD | COLOR DEL RECUBRIMIENTO | EMBALAJE |
|--|--|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|--|
| ActivArmr Guantes aislantes eléctricos Clase 00 - RIG0011R | Material del Recubrimiento: Látex de caucho natural Tipo de Puño: Straight Cuff with rolled beaded edge | | 7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12 | 280mm/11inch | Rojo | <ul style="list-style-type: none"> • 1 par por bolsa, 10 pares por caja |

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551