

## Guantes CSM resistentes a los productos químicos que garantizan una protección duradera y cómoda de las manos

Tamaño del puerto: 10"  
Espesor: 0,6 mm/24 mil.

- **Defensas avanzadas:** Los Guantes Aislantes AlphaTec® CSM 85-307 Talla 11/XL están diseñados para una alta resistencia contra ácidos y bases concentrados.
- **Confort elevado:** Gracias a su material suave y flexible, estos guantes resistentes a los productos químicos son fáciles de usar.
- **Mejora de la durabilidad:** Además de resistir el envejecimiento provocado por la exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono, estos guantes de protección de las manos soportan temperaturas de entre -20°C y 120°C.
- **Reducción de los riesgos de contaminación:** Los guantes aislantes AlphaTec® CSM 85-307 talla 11/XL son de color blanco, lo que garantiza una fácil detección de la contaminación.
- **Seguridad añadida:** estos guantes de protección también se lavan para eliminar los restos de talco, lo que refuerza la protección personal



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- **Composición CSM resistente:** Protege de ácidos y bases concentrados
- **Material suave y flexible:** Guantes de seguridad cómodos
- **Diseño duradero:** Resiste el envejecimiento provocado por el oxígeno, los rayos UV y la exposición al ozono.

### FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Modelo	85-307
Material	Polietileno clorosulfonado_CSM
Color	Blanco
Forma	Ambidiestros
Superficie Externa del Guante	Suave
Tipo de Puño	Con reborde
Instrucciones de Almacenamiento	Conservar en un lugar seco al abrigo de la luz a una temperatura entre 5°C y 22°C Mantener en su embalaje original cuando no se usen
Tallas Disponibles	11
Rango de Funcionamiento de Temperaturas	De -20°C a 120°C
Fecha de Caducidad	Tres (3) años desde la fecha de fabricación.
Niveles	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009, Categoría III

### PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos	Método de ensayo
Longitud (mm/pulg)	850 mm / 33"	EN ISO 21420
Tamaño de orificio	10"	
Grosor mínimo de la palma (mm/mil)	0.6 mm / 24 mil	EN 455-2
Grosor mínimo del puño (mm/mil)	0.6 mm / 24 mil	EN 455-2

### PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, EN 388:2016+A1:2018

Riesgo	Nivel de rendimiento
Resistencia a la abrasión	Level 3
Resistencia al corte por cuchilla	Level 1
Resistencia a desgarros	Level 0
Resistencia a la perforación	Level 1

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

	PORT SIZE	10"/254mm
	TALLA	11
85-307	Nº NUEVO PEDIDO	85303110

#### Para más información, visítenos en [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), o llame al número

##### Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

##### Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

##### Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1-800-363-8340

##### Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 296 2050

##### Australia

Ansell Limited  
T: + 61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

##### Reino Unido

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

#### Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria

CE 0493



3101A

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.