



Snijden



Middelzware toepassingen

Duurzame werkhandschoenen met verhoogde zichtbaarheid, ontworpen om arbeiders te beschermen in omstandigheden met weinig licht

- **Gespecialiseerde bescherming:** ActivArm[®] 97-013 industriële handschoenen hebben zeer zichtbare kenmerken op de palm en de rug van de hand, met een retro-reflecterend logo, om de veiligheid van de drager in donkere/lage lichtomstandigheden te garanderen.
- **Geoptimaliseerd comfort:** De ActivArm[®] 97-013 veiligheidswerkhandschoenen met een voering van 13 gauge glasvezel en polyester houden de handen comfortabel en zweetvrij gedurende de hele dag
- **Geavanceerde ergonomie:** Deze handschoenen voor handbescherming hebben een natuurlijk gebogen, ontspannen pasvorm voor minder vermoeide handen en meer beweeglijkheid.
- **Verbeterde snijweerstand:** Ze zijn ook ontworpen met INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie, voor een betere bescherming tegen snijwonden.
- **Meer greep:** ActivArm[®] 97-013 handschoenen voor middelzware toepassingen bieden een uitstekende greep in zowel natte als droge werkomgevingen.



Sectoren

- Mijnbouw
- Olie en gas


Toepassingen

- Signalering/positiebepaling
- Bedienen van zware machines
- Laden en vervoeren
- Reparatie van hydraulica
- Verzenden en laden van product
- Voertuigonderhoud
- Algemeen loodgieterswerk
- Werkplaats voorbereiden, slagboorinstallaties installeren en demonteren
- Verdeelstukken en spuitkoppen installeren
- Met gereedschappen werken
- Onderhoud en reparatie van kleppen en leidingen
- Werken met gekarteld metaal
- Onderhoud van apparatuur Steigerbouw Met pijpen werken en isoleren Loodgieterij en zandstralen
- Zware machines bedienen

Kenmerken

- **Extra zichtbare rug en handpalm:** Beschermt handen in donkere omgevingen
- **Voering van 13 gauge glasvezel en polyester:** de hele dag zweetbestendig comfort
- **Ergonomisch ontwerp:** Natuurlijk gebogen pasvorm, voor minder vermoeide handen

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Technologieën



Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
ActivArmr® 97-013	Afwerking: Palm gecoat Coatingmateriaal: Polyurethaan op waterbasis en nitril Voeringmateriaal: Glasvezel, Polyester Manchetstijl: Tricot manchet	13	7, 8, 9, 10, 11	230-270 mm/ 9,05-10,63 inch	Oranje	• 12 paar per zak; 6 zakken per karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.