



Snijden



Middelzware toepassingen

## Duurzame werkhandschoenen met verhoogde zichtbaarheid, ontworpen om arbeiders te beschermen in omstandigheden met weinig licht

- **Gespecialiseerde bescherming:** ActivArmr® 97-013 industriële handschoenen hebben zeer zichtbare kenmerken op de palm en de rug van de hand, met een retro-reflecterend logo, om de veiligheid van de drager in donkere/lage lichtomstandigheden te garanderen.
- **Geoptimaliseerd comfort:** De ActivArmr® 97-013 veiligheidswerkhandschoenen met een voering van 13 gauge glasvezel en polyester houden de handen comfortabel en zweetvrij gedurende de hele dag
- **Geavanceerde ergonomie:** Deze handschoenen voor handbescherming hebben een natuurlijk gebogen, ontspannen pasvorm voor minder vermoeide handen en meer beweeglijkheid.
- **Verbeterde snijweerstand:** Ze zijn ook ontworpen met INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie, voor een betere bescherming tegen snijwonden.
- **Meer greep:** ActivArmr® 97-013 handschoenen voor middelzware toepassingen bieden een uitstekende greep in zowel natte als droge werkomgevingen.



### Sectoren

- Mijnbouw
- Olie en gas


### Toepassingen

- Signalering/positiebepaling
- Bedienen van zware machines
- Laden en vervoeren
- Reparatie van hydraulica
- Verzenden en laden van product
- Voertuigonderhoud
- Algemeen loodgieterswerk
- Werkplaats voorbereiden, slagboorinstallaties installeren en demonteren
- Verdeelstukken en spuitkoppen installeren
- Met gereedschappen werken
- Onderhoud en reparatie van kleppen en leidingen
- Werken met gekarteld metaal
- Onderhoud van apparatuur Steigerbouw Met pijpen werken en isoleren Loodgieterij en zandstralen
- Zware machines bedienen

### Kenmerken

- **Extra zichtbare rug en handpalm:** Beschermt handen in donkere omgevingen
- **Voering van 13 gauge glasvezel en polyester:** de hele dag zweetbestendig comfort
- **Ergonomisch ontwerp:** Natuurlijk gebogen pasvorm, voor minder vermoeide handen

### Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



### Technologieën



### Specificaties

MERK   VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
ActivArmr® 97-013	<b>Afwerking:</b> Palm gecoat <b>Coatingmateriaal:</b> Polyurethaan op waterbasis en nitril <b>Voeringmateriaal:</b> Glasvezel, Polyester <b>Manchetstijl:</b> Tricot manchet	13	7, 8, 9, 10, 11	230-270 mm/ 9,05-10,63 inch	Oranje	• 12 paar per zak; 6 zakken per karton

### Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australia

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551