



Przecięcia



Do prac średnich

## Rękawice do ochrony mechanicznej zapewniające doskonałą odporność na przecięcia i optymalny komfort

- **Wzmocniona ochrona:** Rękawice ochronne HyFlex® 11-645 wykorzystują technologię odporności na przecięcia INTERCEPT™, aby zapewnić 2x większą odporność na przecięcia\*.
- **Podwyższony komfort:** Te odporne na przecięcia rękawice zapewniają doskonałe dopasowanie i czucie, oferując jednocześnie lepszą ochronę EN ISO CUT D i ANSI/ISEA 105-2024 CUT A4
- **Zwiększona wytrzymałość:** Dzięki przyjaznej dla skóry powłoce PU\*\* te rękawice ochronne zapewniają doskonałą trwałość w zastosowaniach suchych i lekko zaolejonych
- **Dodatkowa funkcja:** Ponadto, rękawice HyFlex® umożliwiają użytkownikowi korzystanie z wielu urządzeń z ekranem dotykowym bez konieczności zdejmowania rękawic
- **Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia:** Ponieważ te rękawice przemysłowe nie zawierają silikonu, zapobiegają przenoszeniu zanieczyszczeń na metal przed malowaniem
- **Gwarantowana przyjazność dla skóry:** Rękawice poliuretanowe HyFlex® 11-645 posiadają również certyfikaty Dermatest® i Oekotex.



*\*W porównaniu z podobnymi rękawicami wykonanymi ze standardowej przędzy HPPE*

*\*\*Niska zawartość DMF <100 ppm w porównaniu do standardu branżowego <1000 ppm*

### Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Maszyny i urządzenia
- Wytwarzanie metalu

### Zastosowania

- Montaż części o ostrych krawędziach
- Praca z blachami i panelami
- Konserwacja
- Badanie (wybór, sprawdzanie i oznaczanie)

### Najważniejsze cechy

- **Technologia odporności na przecięcie INTERCEPT™:** Dwukrotnie większa odporność na przecięcie\*
- **Zwiększony komfort:** Doskonale dopasowanie i czucie oraz niezawodna odporność na przecięcia
- **Powłoka PU\*\*:** Wysoka trwałość w zastosowaniach suchych i lekko zaolejonych

\*W porównaniu z podobnymi rękawicami wykonanymi ze standardowej przędzy HPPE

\*\*Niska zawartość DMF <100 ppm w porównaniu do standardu branżowego <1000 ppm

### Normy wydajności i Zgodność z przepisami

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X43D



### Technologie



**INTERCEPT™**  
Cut Resistance Technology



**Touchscreen Compatible**

### Specyfikacje

MARKA   MODEL	opis	Uglenie	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR POWŁOKI	OPAKOWANIE
HyFlex® 11-645	<b>Wykończenie:</b> Powlekane wewnątrz dłoni <b>Materiał powłoki:</b> Low DMF polyurethane <b>Materiał wyściółki:</b> Ansell INTERCEPT™ Technology <b>Rodzaj mankietów:</b> Ściągacz	13	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	207-277 MM; 8,14-10,90 CALA	Czarny	12 par/torebka, 12 torebek/karton

### Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem [www.ansell.com](http://www.ansell.com) lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

#### Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australia

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Meksyk  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551