

# HyFlex™

## 48-101

Konstruerad för lätta applikationer som kräver god komfort och nötningsbeständighet

Tidigare beteckning: Sensilite®



Universal



Lätt arbete

## Svarta PU-belagda multifunktionshandskar, utformade för bekväm hantering av lätta uppgifter

- **Förbättrad hållbarhet:** HyFlex® 48-101 industrihandskar har nötningsbeständighet enligt ANSI- och EN-standarderna, vilket ger längre livslängd
- **Förbättrad fingerfärdighet:** Det tunna, flexibla nylonfodret ger optimal fingerkänsla och är enkelt att använda i dagliga tillämpningar
- **Svart färg:** Den mörkare färgen på dessa HyFlex®-handskar döljer smuts och förlänger handskarnas livslängd
- **Optimerad taktilitet:** HyFlex® 48-101 skyddshandskar är utrustade med en tunn polyuretanbeläggning på handflatan och har utmärkt taktil känslighet för exakt hantering i torra eller lätt oljiga miljöer
- **Genuin mångsidighet:** HyFlex®-handskarna är lätta, slitstarka och taktila och kan användas för en mängd olika tillämpningar



### Branscher

- Bilindustri

### Tillämpningar

- Chassimontering, karossfinish
- Support och underhåll av produktionslinjer
- Reparation och underhåll av utrustning
- Montering och demontering av utrustning
- Lastning och lossning av grova delar eller lådor
- Plockning av delar och tillbehör

# HyFlex™

## 48-101

Konstruerad för lätta applikationer som kräver god komfort och nötningsbeständighet

Tidigare beteckning: Sensilite®

### Viktiga funktioner

- **PU-beläggning på handflatan:** nötningsbeständighet enligt ANSI/EN
- **Tunt nylonfoder:** För komfort och fingerfärdighet vid daglig användning
- **Svart färg:** Smutsavvisande PPE-handskar, för långvarig användning

### Kemiska vulkaniseringsacceleratorer

- Naturliga gummiproteiner

Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

### Standarder för prestanda och Regelefterlevnad

efterlevnad av REACH



### Specifikationer

VARUMÄRKE   MODELL	BESKRIVNING	Gauge	STORLEK	LÄNGD	BELÄGGNINGSFÄRG	FÖRPACKNING
HyFlex® 48-101	<b>Efterbehandling:</b> Belagd innerhand <b>Beläggingsmaterial:</b> polyuretan <b>Material i innerhandsken:</b> Nylon <b>Kragmodell:</b> Stickad mudd	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-270 mm/ 8,66-10,63 tum	Svart	12 par/påse, 12 påsar/kartong

För mer information, besök [www.ansell.com](http://www.ansell.com) eller ring oss på

#### Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgien  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australien

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexiko  
T: +52 442 248 1544/248 3133

#### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Kanada  
Tel: +1 800 363 8340  
Fax: +1 800 267 3551

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansell's vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.