


Extra långa handskar som ger tillförlitlig prestanda och skydd mot kemikaliestänk

- **Utökat skydd:** Den förlängda längden på 355 mm ger ökat skydd mot korskontamineringsrisker
- **Komfort och hållbarhet:** Starkt och bekvämt nitrilmaterial som motstår rivning och skyddar vid kemikaliestänk
- **Enkel påtagning:** En extra tvätt under tillverkningen gör handskarna ultraglatta för enklare påtagning, avtagning och dubbla handskar
- **Minskad allergirisk:** Tillverkad utan accelerators, vilket bidrar till att skydda användare från hudallergier av typ IV
- **Säkert grepp:** Fullt texturerad design förbättrar greppet i laboratorier, livsmedelsbearbetning och andra applikationer



Branscher

- Elektronik
- Livsmedelstillverkning
- Bransch
- Fastighetsskötsel/sanering
- Biovetenskap
- Tillverkning
- Återvinning och avfallshantering

Rekommenderas för

- Blandning av material
- Hantering och bearbetning av livsmedel
- Hantering av verktyg
- Hantering av färg-/limpistoler och sprutor
- Laboratorieanalyser
- Underhåll och rengöring av utrustning
- Hantering av kemikalier

TEKNISKT DATABLAD

Produktinformation	
Ytan på handskens utsida	Helt texturerad
Revisionsstandarder	ISO 13485, ISO 9001
Förpackningsöversikt	50 handskar per dispenser 10 dispenserar per låda 500 handskar per låda
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Malaysia
Produktsegmentering	Hög risk
Antistatiska	Ja EN1149
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	<ul style="list-style-type: none">Tillverkad utan accelerators <p><i>Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.</i></p>

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningmetod
Längd (mm/tum)	355 / 14		ASTM D3767, EN 420
Avsaknad av håll (inspektionsnivå I)	AQL: 1,5		ASTM D5151, EN 455-1
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.17 / 6.7		ASTM D3767, EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.20 / 7.9		ASTM D3767, EN 420
	FÖRE ÅLDGRANDE	EFTER ÅLDGRANDE	
Brottgräns (MPa)	≥14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Brottkraft (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Storlek	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Produktkod	93163065	93163075	93163085	93163095	93163105

Standarder för prestanda och regellevnad



För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder.
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansell vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

