

ก่อนหน้านี้เรียกว่า: E018B



ไฟฟ้า



สำหรับใช้งานปานกลาง

ถุงมือนิรภัยสำหรับงานไฟฟ้าแรงดันสูงที่ทนทานและยืดหยุ่น เพื่อรับรองการป้องกันมือ*

- ความทนทานและความยืดหยุ่นสูง: ถุงมือฉนวนกันไฟฟ้า ActivArm[®] คลาส 2 - RIG214B ทำจากยางลาเท็กซ์โดยใช้กระบวนการจุ่มที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ PPE สำหรับงานไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นและทนทาน
- ออกแบบตามหลักกายศาสตร์ขั้นสูง: การออกแบบทรงถุงมือในท่าพักและส่วนนิ้วมือที่ไม่ขยายออกของถุงมือสำหรับงานไฟฟ้านี้ช่วยลดความเมื่อยล้าของมือ
- ความสบายที่มากขึ้น: ส่วนข้อมือบานออกมอบการระบายอากาศและผิวพื้นที่ไว้สำหรับสอดแขนเสื้อ
- ความสามารถในการใช้งานเพิ่มขึ้น: ถุงมือนิรภัยป้องกันไฟฟ้านี้มาพร้อมกับพื้นผิวเรียบ เพื่อให้สวมใส่และถอดได้ง่าย
- การป้องกันเฉพาะทาง: ถุงมือได้รับการรับรองการป้องกันไฟอาร์ค (APC 2 เมื่อใช้ร่วมกับถุงมือหนัง 96-003) และต้านทานต่อแรงดันสัมผัส AC สูงสุด 17,000 V (DC สูงสุด 25,500)
- การป้องกันที่ได้รับการรับรอง: ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN หมวดหมู่ R* และหมวดหมู่ C** อีกทั้งยังเป็นไปตามมาตรฐาน CSA, NFPA และ OSHA ที่เกี่ยวข้อง
*ผ่านการทดสอบสมบัตินี้ A+Z+H
**การต้านทานต่ออุณหภูมิต่ำมาก



อุตสาหกรรม

- ยานยนต์
- Electrical
- การก่อสร้าง
- การทำเหมือง
- เครื่องจักรและอุปกรณ์

การใช้งาน

- การใช้งานที่มีความเสี่ยงสัมผัสไฟฟ้า
- ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า
- การผลิตและซ่อมแซมเครื่องยนต์ไฮบริด
- การบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการปฏิบัติงานในทุกสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม (MRO)
- การซ่อมแซมและการบำรุงรักษาระบบขนส่งมวลชน
- การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และการส่งกำลัง
- การซ่อมระบบโทรคมนาคมใกล้สายไฟ

ก่อนหน้านี้เรียกว่า: E018B

คุณสมบัติหลัก

- **สูตรที่ประกอบด้วยน้ำยางธรรมชาติ:** วัสดุที่ทนทานและยืดหยุ่น
- **การออกแบบตามหลักการยศาสตร์:** เพื่อถนอมมือที่ลดความเมื่อยล้าของมือให้เหลือน้อยที่สุด
- **ส่วนข้อมือบานออกกว้าง:** พื้นที่ว่างที่เหมาะสมเพื่อการระบายอากาศและแขนเสื้อ
*ได้รับการรับรองการป้องกันไฟอาร์กตามมาตรฐาน IEC 614821-2:2014 และ ASTM F2675:2021

มาตรฐานประสิทธิภาพและ การปฏิบัติตามกฎหมาย



ข้อมูลจำเพาะ

แบรนด์ สไตล์	คำอธิบาย	มาตรวัด	ขนาด	ความยาว	สีเคลือบ	การบรรจุหีบห่อ
Marigold RIG CL2	วัสดุเคลือบ: ยางธรรมชาติ สไตล์ข้อมือ: Straight Cuff with rolled beaded edge		8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	360 มม. - 410 มม.	สีดำ	• 1 คู่/ถุง, 20 คู่/กล่อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
โทร: +1 800 800 0444
แฟกซ์: +1 800 800 0445

ออสเตรเลีย

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. เม็กซิโก
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

แคนาดา

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
โทร: +1 800 363 8340
แฟกซ์: +1 800 267 3551