

## ถุงมือไนไตรล์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ให้ความสบายและความรู้สึกสัมผัสในการใช้งานหลายประการ

- **ความสบายที่มากขึ้น:** ถุงมือไนไตรล์ชนิดใช้แล้วทิ้ง Ansell MICROFLEX® 82-134I ทำจากสูตรไนไตรล์ที่นุ่ม จึงให้ความพอดีและความรู้สึกสบายเป็นอย่างสูง ในขณะที่ปกป้องมือไปพร้อม ๆ กัน
- **ความรู้สึกสัมผัสสูง:** โครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาของถุงมือไนไตรล์ชนิดใช้แล้วทิ้งนี้ช่วยเสริมความรู้สึกไวสัมผัสและการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ประณีต
- **ความสามารถในการจับยึดที่เหมาะสม:** ถุงมือ MICROFLEX® นี้มีพื้นผิวบริเวณนิ้วมือไม่เรียบเพื่อให้แน่ใจในความสามารถในการจับยึดที่มากกว่าเพื่อการหยิบจับเครื่องมือและวัสดุอย่างปลอดภัย
- **ความทนทานที่แท้จริง:** ถุงมือไนไตรล์นี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย ช่วยเสริมการป้องกันมือในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ชีววิทยาศาสตร์ ยานยนต์ อาหาร การทำความสะอาด การผลิต การกำจัดของเสีย การคัดลอกสินค้า พลังงาน และสาธารณสุข



### อุตสาหกรรม

- ส่วนราชการ
- การก่อสร้าง
- งานคลังสินค้า
- Food processing and handling
- นักการ / การสุขาภิบาล
- การผลิต
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- ยานยนต์

### แนะนำสำหรับ

- การจัดเลี้ยง / การเตรียมอาหาร
- การกำจัดของเสีย (ขยะ, ชีววัตถุอันตราย และผ้า)
- งานประกอบเบา
- งานห้องปฏิบัติการ, การผสม, การปรุง, การเติม, การทำความสะอาด
- การเตรียมเภสัชภัณฑ์
- การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
- การแปรรูปและการจัดการอาหาร
- การจัดการวัสดุทำปฏิกิริยา การบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ

# TECHNICAL DATA SHEET

Product Information	
พื้นผิวถุงมือภายนอก	นิ้วมัลลาย
มาตรฐานการตรวจสอบ	ISO 13485, ISO 9001
การรับรองผลิตภัณฑ์	PPE
ภาพรวมบรรจุภัณฑ์	100 gloves per dispenser, 10 dispensers per case, 1000 gloves per case
คำแนะนำในการจัดเก็บ	เก็บให้ห่างจากแสงแดดส่องโดยตรง เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น เก็บให้ห่างจากแหล่งโอโซนหรือแหล่งติดไฟ
ประเทศต้นทาง	มาเลเซีย
ป้องกันไฟฟ้าสถิต	ไม่
ปราศจากซิลิโคน	ไม่

## คุณสมบัติทางกายภาพ

	ค่าทั่วไป	วิธีการทดสอบ	
ความยาว (มม./นิ้ว)	240 / 9.5	ASTM D6319	
ปราศจากรู (การตรวจสอบระดับ 1)	1.5 AQL	ASTM D5151	
ความหนาฝ่ามือ (มม./mils)	0.07 / 2.8	ASTM D6319	
ความหนานิ้ว (มม./mils)	0.09 / 3.5	ASTM D6319	
	ก่อนการเก็บรักษา	หลังการเก็บรักษา	
ความทนต่อแรงดึงสูงสุด (MPa)	> 14	> 14	ASTM D412 & D573
การยืด ณ จุดขาด (%)	> 500	> 400	ASTM D412 & D573
แรงฉีกขาด (N)	> 6	> 6	EN 455-2

## ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

ขนาด	XS (5-5.5)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
รหัสผลิตภัณฑ์	82134I060	82134I070	82134I080	82134I090	82134I100

## มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



## หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ [www.ansell.com](http://www.ansell.com) หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา  
Ansell Healthcare Europe NV  
โทร: +32 (0) 2 528 74 00  
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
โทร: +603 8310 6688  
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ  
Ansell Healthcare Products LLC  
โทร: +1 800 800 0444  
แฟกซ์: +1 800 800 0445

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย  
Ansell Limited  
โทร: +61 1800 337 041  
แฟกซ์: +61 1800 803 578

รัสเซีย  
Ansell PYC  
โทร: +7 495 258 13 16

Ansell, ® และ ™ คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐฯ: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของถุงมือที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

