

Trước đây được gọi là: Hylite™



Dầu



Nhiệm vụ trung bình

Găng tay lao động phủ nitrile nhúng toàn phần mang lại cảm giác thoải mái, linh hoạt và độ bền cơ học

- **Tính công thái học và sự thoải mái tối ưu:** Với lớp lót vải dệt kim interlock, sự đa dạng về kích cỡ và thiết kế vừa vặn với hình dạng tự nhiên của bàn tay, găng tay lao động lớp phủ nitrile ActivArmr® Hylite™ 47-402 mang lại cảm giác vô cùng thoải mái
- **Khả năng bảo vệ tiên tiến:** Công thức nitrile đặc biệt cho phép loại găng tay công nghiệp này kết hợp với khả năng bảo vệ cơ khí bền bỉ, chống thấm hút dầu và chống mài mòn, mà vẫn duy trì được tính linh hoạt
- **Độ bền cao:** Găng tay bền hơn găng tay phủ PVC bên ngoài 3 lần, bền hơn găng tay da loại nhẹ 5 lần, bền hơn găng tay cotton 12 lần
- **Giảm rủi ro lỗi bề mặt:** Thiết kế không có silicone, găng tay ActivArmr® phù hợp cho các công việc liên quan đến xử lý tấm kim loại và sản xuất động cơ motor, đảm bảo tính sạch sẽ và giảm thiểu rủi ro nhiễm bẩn



Các ngành công nghiệp

- Ngành công nghiệp ô tô
- Máy móc và thiết bị
- Chế tạo kim loại
- Hóa chất

Ứng dụng

- Xử lý các tấm & bảng kim loại
- Lắp ráp khung xe, trang trí thân xe
- Lắp ráp lần cuối
- Giám sát (chọn, kiểm tra và đánh dấu)
- Cắt kính, tấm, bảng panel
- Chế tạo linh kiện kim loại, tấm kính
- Lắp ráp & kiểm tra các linh kiện
- Lưu kho nguyên liệu thô
- Bốc dỡ hàng từ xe tải và phương tiện giao thông
- Xử lý hàng hóa đến

ACTIVARMR®

PERSONAL PROTECTIVE GEAR

47-402

Găng tay chống bám dầu có mạng lưới cảm giác thoải mái dành cho các thao tác hạng trung bình

Trước đây được gọi là: Hylite™

Các tính năng chính

- **Thiết kế vừa vặn và lớp lót dệt kim interlock:** Sự thoải mái và thiết kế công thái học tiên tiến
- **Công thức nitrile:** Chống mòn, chống thấm hút dầu và sự thoải mái
- **Thiết kế không chứa silicone:** Đảm bảo tình trạng sạch sẽ khi xử lý kim loại

Tiêu chuẩn đặc tính & Tuân thủ quy định



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3111A

Thông số kỹ thuật

THƯƠNG HIỆU KIỂU DÁNG	MÔ TẢ	Đường may	KÍCH THƯỚC	ĐỘ DÀI	LỚP PHỦ MÀU	BAO BÌ
ActivArm® Hylite™ 47-402	Finishing: Phủ hoàn toàn Coating Material: Nitrile Liner Material: Vải cotton interlock Cuff Style: Dệt kim	Không có	7, 8, 9, 10	265-295 mm; 10,74-11,37 inch	Xanh lam	• 12 đôi một túi; 12 túi một thùng

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Bỉ
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Khu vực Bắc Mỹ

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, Hoa Kỳ
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Úc
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Mỹ Latinh & Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexico
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Điện thoại: +1 800 363 8340
Fax: +1 800 267 3551

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn găng tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.