

Trước đây được gọi là: AlphaTec® 1500 - Model 113

Bảo vệ thoải mái trước các hạt nguy hiểm trong môi trường công nghiệp nói chung..

THIẾT KẾ

Xơ amiăng, chẳng hạn như amiăng trắng, thường có kích cỡ 3-5 micron. Vải SMS được sử dụng trong chế tạo bộ áo liền quần MICROGARD® 1500 đã được chứng minh là có thể lọc 100% các hạt có kích cỡ lớn hơn 3 micron

ĐƯỜNG MAY KHÂU

Kết hợp độ bền với màng chắn hạt bụi

ĐẶC TÍNH CỦA BỘ QUẦN ÁO

- Mũ trùm đầu 3 mảnh
- Mũ trùm đầu, cổ tay, eo và mắt cá chân bo thun co giãn
- Khóa kéo 2 chiều phía trước với vạt áo có thể đóng lại
- Vòng xoắn ngón tay
-

MÀU SẮC

Đỏ và Cam với Đại phản quang màu bạc

CỖ

S-5XL



Các ngành công nghiệp

- Máy móc và thiết bị
- Kết cấu
- Hóa chất

Ứng dụng


- Giám sát (chọn, kiểm tra và đánh dấu)
- Công việc liên quan đến amiăng
- Xử lý bột
- Bảo dưỡng chung
- Công trường xây dựng đường bộ và đường sắt

CÁC TÍNH NĂNG & ƯU ĐIỂM NỔI BẬT


- Khả năng bảo vệ - Đã được chứng minh lọc 100% hạt >3 micron*
- Sự thoải mái - Có thể thoát khí và hơi nước (thoáng khí) để giúp giảm nguy cơ sang chấn nhiệt
- Không chứa silicone - rất quan trọng trong các ứng dụng phun sơn
- Độ vừa vặn cơ thể được tối ưu hóa - cải thiện sự thoải mái và an toàn cho người mặc
- Đại phần quang màu bạc - để tăng cường khả năng nhận diện

* Kiểm nghiệm độ thấm thấu hạt KAKEN

Sơ đồ nguyên vật liệu



Sơ đồ đường may



Performance Standards



TYPE 5



TYPE 6



0598



EN 1073-2

Tiêu chuẩn EN ISO 13688:2013



Product Information

Product Information	
KÍCH THƯỚC CÓ SẴN	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
Màu sắc	Da Cam
Nước xuất xứ	Trung Quốc
Tổng quan về bao bì	Individually Packed
Chất liệu sản phẩm	Vải SMS
Mã tham chiếu sản phẩm	1500 - Mẫu 113
Tổng quan về tiêu chuẩn	TIÊU CHUẨN CE HẠNG III (Loại 5, Loại 6, EN 1073-2)
Kiểu đường may	Đường may khâu
Thời hạn sử dụng	5 years

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories

Tính năng thiết kế

Bộ quần áo liền thân, mũ trùm đầu 3 mảnh, bo chun vùng mũ trùm đầu, cổ tay, eo và cổ chân. Khóa kéo 2 chiều phía trước với vạt áo có thể đóng kín. Đai phân quang màu bạc để tăng cường khả năng nhận biết.

Để biết thêm về cấu tạo, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Bỉ
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Khu vực Bắc Mỹ

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, Hoa Kỳ
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Úc
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Mỹ Latinh & Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn gang tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

